

**SIMTEK****Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270581 5,2
GTIN	2050002065963
Razred artikla	24V

## Opis

### Izvedba:

Rezalni material: CBN8

## Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,26 mm
f	2,45 mm
Radij R	0,2 mm
z notranjim hlajenjem	ne
za izvrtine od Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Ø D	5 mm
Oznaka proizvajalca	AD1KCBN8
Uporabna dolžina	15,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno