

**Kopirni nož simturn AX, desni, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270591 3,2
GTIN	2050002066090
Razred artikla	24U

**Opis****Izvedba:**

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

**Tehnični opis**

Radij R	0,1 mm
Ø D	4 mm
f	1,45 mm
maksimalna globina zarezovanja $t_{maks}$	0,6 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Oznaka proizvajalca	ADSBX800
Uporabna dolžina	15,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	400 m/min	N

Al > 10% Si	pogojno primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	210 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		