


Kopirni nož simturn AX, levi, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 6,2mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270605 6,2
GTIN	2050002066212
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	ne
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Radij R	0,15 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	6,2 mm
maksimalna globina zarezovanja t _{maks}	1,8 mm
Oznaka proizvajalca	AE5WX800
Uporabna dolžina	30,5 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 30,5 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	400 m/min	N

Al > 10% Si	pogojno primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	210 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		