



**Nož za zarezovalno struženje utorov simturn AX, s polnim radijem, levi, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin/w: 5,2/2mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270633 5,2/2
GTIN	2050002066991
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

## Tehnični opis

Širina zareze w	2 mm
Radij R	1 mm
za izvrtine od Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
maksimalna globina zarezovanja t <sub>maks</sub>	1 mm
f	2,45 mm
Ø D	5 mm
Oznaka proizvajalca	AMG6X800
Uporabna dolžina	20,3 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	210 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
mokro maks.	primerno		