



Nož za kopirno struženje simturn AX Center Line, desni CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø Dmin: 1 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270521 1
GTIN	2050002064874
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

Radij R	0,1 mm
f	1,95 mm
z notranjim hlajenjem	ne
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	0,05 mm
Ø D	4 mm
Oznaka proizvajalca	ADCNCBN8
Uporabna dolžina	6,1 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 6,1 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		

mokro min.	primerno
suho	primerno
Zrak	primerno