



## Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, desni, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270505 2,7
GTIN	2050002064676
Razred artikla	24U

### Opis

#### Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

### Tehnični opis

za izvrtine od Ø D <sub>min</sub>	2,7 mm
maksimalna globina zarezovanja t <sub>maks</sub>	0,2 mm
f	1,95 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Radij R	0,15 mm
Ø D	4 mm
Oznaka proizvajalca	AJ8JX800
Uporabna dolžina	10,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		