



## Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, desni, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270523 3,7
GTIN	2050002064928
Razred artikla	24V

### Opis

#### Izvedba:

Rezalni material: CBN8

### Tehnični opis

Ø D	4 mm
f	1,95 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p maks</sub>	0,18 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Radij R	0,15 mm
Oznaka proizvajalca	AF4JCBN8
Uporabna dolžina	10,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		

mokro min.	primerno
suho	primerno
Zrak	primerno