

SIMTEK simturnMAX**Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, desni, L₂ = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270525 2,7
GTIN	2050002064935
Razred artikla	24V

Opis**Izvedba:**

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

Radij R	0,15 mm
Ø D	4 mm
z notranjim hlajenjem	ne
f	1,95 mm
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	0,13 mm
Oznaka proizvajalca	AAQ6CBN8
Uporabna dolžina	15,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 15,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		

mokro min.	primerno
suho	primerno
Zrak	primerno