

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični Ø d = 16 mm, WC/C, 6-kotnik: 6mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293047 6
GTIN	4062406785147
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

Z visokozmogljivo prevleko (volframov karbid/ogljik). Optimizirana geometrija rezila (oblika votlega stožca) za izrezovanje profila v nerjavnem jeklu.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku**.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020–293026; 293070–293076; 293030; 293033.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Tehnični opis

Toleranca	+0,08 do +0,1 mm
L	13 mm
Zev ključa	6 mm
Rezalni material	HSS
Osnovna izvrtina Ø	6,11 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,06 mm

Profil	6-kotnik
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Prevleka	WC/C
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		