

**Garant**

**Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični  $\varnothing d = 12$  mm, WC/C, 6-kotnik: 6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293044 6
GTIN	4062406785093
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

Z visokozmogljivo prevleko (volframov karbid/ogljik). Optimizirana geometrija rezila (oblika votlega stožca) za izrezovanje profila v nerjavnem jeklu.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020–293026; 293070–293076; 293030; 293033.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

**Tehnični opis**

Zev ključa	6 mm
Osnovna izvrtina $\varnothing$	6,11 mm
Toleranca	+0,08 do +0,1 mm
Rezalni material	HSS
L	13 mm
Podajanje f v jeklo $< 900$ N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Profil	6-kotnik

L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Prevleka	WC/C
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		