

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower stacionarno, U-oblika, Tip: L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955454 L
GTIN	4062406785536
Razred artikla	9GC

**Opis****Izvedba:**

Polvisok stolp UNI Z-Tower z odlagalno ploščo iz bambusa debeline 25 mm. Vsestranski, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s  $\square$  9x9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. S ščetkasto letvijo na hrbtni strani za napeljavo kablov in z dodatno odprtino za kable. Reprezentativni, modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Spremenljiva in univerzalna uporaba za različne namene in opremljanje. Vgradnja predalov mogoča le v vel. M.

**Lakiranje:**

Dvobarvno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

**Napotek:**

Pribor, kot so označevalne table, nastavki, piktogrami, police, predali, vrata in ročaji, najdete pod art. 955474 – 955499.

**Tehnični opis**

Globina	750 mm
Višina	1920 mm

Uporabna širina	690 mm
Masa	86 kg
Serija	Z-Tower
Širina	750 mm
Uporabna globina	510 mm
Uporabna višina na prekat stolpa	850 mm
Debelina delovne plošče	25 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Nastavljanje višine v rastru	37
Vrsta izdelka	Stolp z luknjasto steno