

Garant UNILINE

UNI Z-Tower stacionarno, U-oblika, Tip: SM**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955454 SM
GTIN	4062406785512
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Polvisok stolp UNI Z-Tower z odlagalno ploščo iz bambusa debeline 25 mm. Vsestranski, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s \square 9x9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. S ščetkasto letvijo na hrbtni strani za napeljavo kablov in z dodatno odprtino za kable. Reprezentativni, modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Spremenljiva in univerzalna uporaba za različne namene in opremljanje. Vgradnja predalov mogoča le v vel. M.

Lakiranje:

Dvobarvno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

Napotek:

Pribor, kot so označevalne table, nastavki, piktogrami, police, predali, vrata in ročaji, najdete pod art. 955474 – 955499.

Tehnični opis

Širina	750 mm
Uporabna globina	510 mm

Serijska	Z-Tower
Uporabna širina	540 mm
Masa	69 kg
Globina	750 mm
Višina	945 mm
Uporabna višina na prekat stolpa	850 mm
Debelina delovne plošče	25 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9x9
Nastavljanje višine v rastru	37
Vrsta izdelka	Stolp z luknjasto steno