

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih ToolTruck za L-BOXX®, Tip: 4**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914574 4
GTIN	4062406785581
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Delovna miza na kolesih ToolTruck je opremljena z delovno ploščo iz X-ABS za visoke tehnične zahteve. Odprt predelek s 4 izvlečljivimi policami, primernimi za 4 × sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, ki jih je mogoče preprosto in hitro namestiti ali odstraniti s klikom. Prilegata se po 2 sistemska kovčka iz umetne mase L-BOXX® art. 693330 vel. 102 in vel. 136. Ali alternativno: 2 × art. 693330 vel. 102; 1 × vel. 238 (pri demontaži 3. izvlečljive police). **Nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Centralno zaklepanje** vrat, predalov in izvlečljivih polic.

Predelek mize z vrati in 2 odlagalnima policama.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, **prašnata barva**. Srebrna v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Napotek:

Opcijski predal za vredne stvari/stranska omarica art. 914791, ni vključeno v centralno zaklepanje ToolTruck, zaklepanje z ločeno cilindrično ključavnico. Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Sistemski kovček L-BOXX® ni vključen v obseg dobave.

Tehnični opis

Število koles za zavijanje z zavoro	2
Globina	500 mm
Serijska	ToolTruck

Blažilnik udarcev	da
možnost znižanja	ne
Masa	89 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina	1195 mm
Število vrat	1
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Višina	1000 mm
Material delovne plošče	X-ABS
Uporabna širina izvlečljive police	370 mm
Nosilnost predalov/police	40 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih Tip G	915567 G
Puša ključavnice za GridLine Tip VA21	914227 VA21