

Garant GRIDLINE

**Delovna miza na kolesih ToolTruck z v celoti izvlečljivimi predali za L-BOXX®, 16×16G, Tip: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914575 10
GTIN	4062406785598
Razred artikla	9GT

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza na kolesih ToolTruck je opremljena z delovno ploščo iz X-ABS za visoke tehnične zahteve. Odprt predelek s 4 izvlečljivimi policami, primernimi za 4 × sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, ki jih je mogoče preprosto in hitro namestiti ali odstraniti s klikom. Prilegata se po 2 sistemska kovčka iz umetne mase L-BOXX® art. 693330 vel. 102 in vel. 136. Ali alternativno: 2 × art. 693330 vel. 102; 1 × vel. 238 (pri demontaži 3. izvlečljive police). **Nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Centralno zaklepanje** vrat, predalov in izvlečljivih polic.

S 6 predali.

**Obseg dobave:**

Z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75;

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

**Lakiranje:**

Dvobarvno lakiranje, **prašnata barva**. Srebrna v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

**Napotek:**

Opcijski predal za vredne stvari/stranska omarica art. 914791, ni vključeno v centralno zaklepanje ToolTruck, zaklepanje z ločeno cilindrično ključavnico. Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Sistemski kovček L-BOXX® ni vključen v obseg dobave.

**Tehnični opis**

Širina	1195 mm
Globina	500 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Višina	1000 mm
Material delovne plošče	X-ABS
Blažilnik udarcev	da
Uporabna širina predalov	400 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Uporabna širina predalov v G	16
Število predalov	6
Uporabna površina predalov v G	16×16
Masa	104 kg
Uporabna globina predalov v G	16
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna globina predalov	400 mm
Serija	ToolTruck
ComfortClose	ne
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
možnost znižanja	ne
Število vrat	0
Uporabna širina izvlečljive police	370 mm
Nosilnost predalov/police	40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju

Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Značilnost blagovnega imena	16×16G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

## Pribor

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm	951510 75
Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 125 mm	951510 125
Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih Tip G	915567 G
Puša ključavnice za GridLine Tip VA21	914227 VA21