

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower s kolesi, U-oblika, Tip: M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955455 M
GTIN	4062406785611
Razred artikla	9GC

**Opis****Izvedba:**

Polvisok stolp UNI Z-Tower z odlagalno ploščo iz bambusa debeline 25 mm. Vsestranski, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s  $\square$  9x9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljcev in držal Easyfix. S ščetkasto letvijo na hrbtni strani za napeljavo kablov in z dodatno odprtino za kable. Reprezentativni, modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Spremenljiva in univerzalna uporaba za različne namene in opremljanje. Vgradnja predalov mogoča le v vel. M. Z-Tower s stranskim panelom. Ustreza označevalna tabla art. 955444.

S 4 kolesi za zavijanje s  $\varnothing$  125 mm, od tega 2 z zavoro.

**Lakiranje:**

Dvobarvno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

**Napotek:**

Pribor, kot so označevalne table, nastavki, piktogrami, police, predali, vrata in ročaji, najdete pod art. 955474 – 955499.

**Tehnični opis**

Uporabna globina	510 mm
------------------	--------

Ø koles	125 mm
Širina	750 mm
Uporabna širina	540 mm
Višina	2070 mm
Masa	79 kg
Serijska	Z-Tower
Globina	750 mm
Uporabna višina na prekat stolpa	850 mm
Debelina delovne plošče	25 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Nastavljanje višine v rastru	37
Vrsta izdelka	Stolp z luknjasto steno