

Garderoba s pripomočki za obešanje bremen, Tip: M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	918620 M
GTIN	2050002064096
Razred artikla	97B

Opis

Izvedba:

Stojalo iz jeklene cevi za shranjevanje pripomočkov za obešanje bremen, kot so verige, vrvi, dvizni trakovi itd. Z 2 višinsko nastavljivima prečkama ter 12 pocinkanimi in nastavljivimi dvojnimi obešalnimi kavljji. Enostavna demontaža in ponovna montaža za mobilno uporabo na gradbiščih. Dobavljeno v razstavljeni obliki, enostavna montaža z navodili. S 4 kolesi za zavijanje, 2 z zavoro.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Dodatno nastavljiv pocinkani dvojni kavelj najdete pod št. 918623 vel. 6 na www.hoffmann-group.com.

Tehnični opis

Konfigurator, relevantno	ne
Število kavljev	12
Višina	1934 mm
Širina	1890 mm

Maksimalna nosilnost	1000 kg
Globina	900 mm
Nosilnost na kavelj	75 kg
Masa	100 kg
Oznaka proizvajalca	Garderoba za pripomoček za obešanje AG2000KF RAL7035
Vrsta izdelka	Voziček s pripomočkom za obešanje bremen

Pribor

6 kosov dvojnih kavljev Tip 6	918623 6
-------------------------------	----------