

**Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: GDS18V1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski udarni vijačnik.

- **Desni/levi tek.**
- **Prikaz napolnjenosti akumulatorja.**

Močan 18 V udarni vijačnik s tehnologijo **BITURBO** Brushless za **najzahtevnejše** vijačenje v kovino.

- **3 stopnje hitrosti/vrtilnega momenta za izjemen nadzor števila vrtljajev in vrtilnega momenta.**

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 – 073867.

Tehnični opis

Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M24
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V

Napetost akumulatorja	18 V
Masa	2,9 kg
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Število udarcev	0 - 2600 min ⁻¹
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalni vrtilni moment v trdo	1000 Nm
Tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvajalca	GDS18V-1000
Napajanje	Akumulatorska
Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalne vibracije v skladu z EN	13,5 m/s ²
Maksimalni odlomni moment	1600 Nm
Stopnje vrtilnega momenta	3
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik