

**Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: GDR18V200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski udarni vijačnik.

- **Desni/levi tek.**
- **Prikaz napolnjenosti akumulatorja.**

Kompakten 18 V udarni vijačnik z 1/4-colskim vijačnim nastavkom.

- **Velik vrtilni moment in visoko število vrtljajev (4000 min⁻¹) za hiter napredek pri delu pri vijačenju v kovino (do M16) ter les.**
- **Zelo kratka izvedba za popolno upravljanje tudi na najtesnejših mestih in nad glavo.**

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 – 073867.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Napajanje	Akumulatorska

Oznaka proizvajalca	GDR18V200
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalne vibracije v skladu z EN	14 m/s ²
Napetost akumulatorja	18 V
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število udarcev	0 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v trdo	200 Nm
Masa	1,1 kg
Tipična uporaba	Strong
Profil vpenjala za orodje	Notranji 6-kotnik
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M16
Stopnje vrtilnega momenta	1
Maksimalni odlomni moment	350 Nm
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik