

**Brusni disk (CER) Purple Grain Easy, Ø 125 mm, Zrnatost: 36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566357 36
GTIN	4027497150922
Razred artikla	53L

Opis**Izvedba:**

Brusni disk s **keramičnimi brusnimi zrni (CER)**, ki se samodejno ostrijo, in vgrajenim opornim brusnim krožnikom, ojačanim s steklenimi vlakni. **Agresivno brušenje** fiberdiska v kombinaciji z **mirnim tekom** lamelnega brusnega diska z dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Površine in robovi.

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Zrnatost	36
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Nosilni krožnik	Oporni krožnik iz steklenih vlaken

za material	Jeklo
za material	INOX
priporočen nastavni kot	5-15 stopinj
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		