

**Fiberdisk Actirox AF 890 (CER), Ø 115 mm, Zrnatost: 36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566442 36
GTIN	4018875091579
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi **diski iz vulkaniziranega fibra**. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.

Vrhunski tip fiberdiskov VSM Actrirox AF 890 **z najvišjo in najbolj agresivno zmogljivostjo brušenja**. Hladno brušenje in zelo dolga življenjska doba.

Vrsta brusnih zrn: **100 % geometrijsko oblikovana keramična zrna VSM** s prevleko za aktivno brušenje (TOP SIZE).

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za **brušenje ravnih ali izbočenih površin** z veliko **prilagodljivostjo**.

Tehnični opis

Zrnatost	36
Ø plošče	115 mm
Serija	Actirox

Brusno sredstvo	Mešanica brusnih zrn iz keramike in ZA s prevleko za aktivno brušenje (TOP SIZE)
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Brusna podlaga	Vulkanizirana vlakna
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
za material	INOX
za material	Aluminij
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Fiber-diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		