

**Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: GDX18V210C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski udarni vijačnik.

· **Desni/levi tek.**

· **Prikaz napoljenosti akumulatorja.**

Močan udarni vijačnik z 2 načinoma delovanja za kovino in les ter **povezljivostjo Bluetooth.**

· **Posebno držalo za orodje, kombinirano, 1/2-colski 4-kotnik in 1/4-colski 6-kotnik.**

· **3-stopenjski PowerControl – za različne vrtilne momente pri različnih vrstah uporabe.**

· **Več parametrov in načinov delovanja je mogoče posamično nastaviti prek aplikacije Toolbox App.**

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 – 073867.

Tehnični opis

Število udarcev	0 - 4100 min ⁻¹
-----------------	----------------------------

Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Tipična uporaba	Strong
Masa	1,2 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalni vrtilni moment v trdo	210 Nm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M16
Profil vpenjala za orodje	Notranji 6-kotnik, zunanji 4-kotnik
Maksimalne vibracije v skladu z EN	9,8 m/s ²
Oznaka proizvajalca	GDX18V210C
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Stopnje vrtilnega momenta	3
Maksimalni odlomni moment	370 Nm
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik