

**Akumulatorski udarni vijačnik brez akumulatorja, Tip: GDX18V210C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski udarni vijačnik.

- **Desni/levi tek.**
 - **Prikaz napoljenosti akumulatorja.**
- Močan udarni vijačnik z 2 načinoma delovanja za kovino in les. S **povezljivostjo Bluetooth**.
- **Posebno držalo za orodje, kombinirano, 1/2-colski 4-kotnik in 1/4-colski 6-kotnik.**
 - **3-stopenjski PowerControl – za različne vrtilne momente pri različnih vrstah uporabe.**
 - **Več parametrov in načinov delovanja je mogoče posamično nastaviti prek aplikacije Toolbox App.**

Obseg dobave:

Izvedba brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev, vključno z L-BOXX.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 – 073867.

Tehnični opis

Mere vpenjala za orodja	1/4 col
-------------------------	---------

Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Število udarcev	0 - 4100 min ⁻¹
Tipična uporaba	Strong
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni vrtilni moment v trdo	210 Nm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M16
Oznaka proizvajalca	GDX18V210C
Masa	1,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	9,8 m/s ²
Profil vpenjala za orodje	Notranji 6-kotnik, zunanji 4-kotnik
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Stopnje vrtilnega momenta	3
Maksimalni odlomni moment	370 Nm
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik