

**Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja, Tip: GSR18V150C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

- **Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napoljenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitvev zateznega momenta za natančno vijačenje.**
- **Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.**
- **Mehak ročaj.**

Možnost nadgradnje z modulom za **povezljivost**.

Obseg dobave:

Vklj. s kovčkom L-BOXX in dodatnim ročajem, **brez** akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in art. 073863–073867 naprej.

Tehnični opis

Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Masa	2,1 kg
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	150 mm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 2200 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	GSR18V-150C
Število vključenih akumulatorjev	0
Največji vrtilni moment v mehko	84 Nm
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,5 m/s ²
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni vrtilni moment v trdo	150 Nm
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Napajanje	Omrežno napajanje
Tipična uporaba	Heavy Duty
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 550 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Brezkrtačni motor, s Softgrip, brez akumulatorske baterije, v L-Boxx