

**Akumulatorski pihalnik vročega zraka, Tip: GHG18V50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski pihalnik vročega zraka z 2 temperaturnima stopnjama (300° / 500°)

- **Hitro segrevanje, samo 6 sekund do 300°.**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja.**
- **Združljivo z vsemi šobami za kabelske pihalnike vročega zraka znamke Bosch.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. Vklj. s kovčkom L-BOXX, reflektorsko šobo in reducirno šobo.

Napotek:

Ustrezne akumulatorske baterije, osnovne garniture in polnilniki za Bosch 18V Sistem najdete pod št. 073851–073858 in št. 073863 073867.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Oznaka proizvajalca	GHG18V-50
Število vključenih akumulatorjev	0

Masa	590 g
Temperatura zraka	300 - 500 °C
Pretok zraka	175 l/min
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Napetost akumulatorja	18 V
Število temperaturnih stopenj	2
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta izdelka	Heissluftbläser