

**Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: GDS1050HC****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074052 GDS1050HC
GTIN	4059952548616
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

Akumulatorski udarni vijačnik.

- **Desni/levi tek.**
- **Prikaz napoljenosti akumulatorja.**
- 3/4-colski udarni vijačnik s tehnologijo **BITURBO** Brushless in **povezljivostjo Bluetooth.**
- **3 stopnje hitrosti/vrtilnega momenta.**
- **2 načina delovanja za kovino in les.**
- **Več parametrov je mogoče posamično nastaviti prek aplikacije Toolbox App.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX.

**Napotek:**

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 – 073867.

**Tehnični opis**

Maksimalni vrtilni moment v trdo	1050 Nm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M24
Tipična uporaba	Heavy Duty
Mere vpenjala za orodja	3/4 col

Pakiranje	Sistemeski kovček (L-Boxx)
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Število udarcev	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Napajanje	Akumulatorska
Masa	2,9 kg
Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Oznaka proizvajalca	GDS18V-1050HC
Maksimalni odlomni moment	1700 Nm
Stopnje vrtilnega momenta	3
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vrsta izdelka	Udarni vijaknik