



## Orodje za rebričenje ECO univerzalno, Velikost držala: 10Xmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290036 10X
GTIN	4030741933226
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

#### Napotek:

Višino konic je treba nastaviti.

### Tehnični opis

za $\varnothing$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	4 mm
za širino rebrastega kolesca b	6 mm
Širina držala	10 mm
Delovno območje	3 - 50 mm
za $\varnothing$ rebrastega kolesca $d_1$	10; 15 mm
Os	299911 2
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RAA 1×AA
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RBR 1×BL
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

