



## Orodje za rebričenje z odvzemanjem eco univerzalno, Velikost držala: 20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290242 20
GTIN	4030741949432
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

**Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.** Nastavitev  $\emptyset$  za izdelavo s skalo za nastavljanje.

### Tehnični opis

za širino rebrastega kolesca b	6 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	299920 9
za $\emptyset$ rebrastega kolesca d <sub>1</sub>	25 mm
Delovno območje	10 - 250 mm
za $\emptyset$ izvrtine rebrastega kolesca d <sub>2</sub>	8 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RGE45° BL/BR15°
za rebrast profil	RGE30° 2×AA
Vrsta izdelka	Orodje za rebričenje

