



Orodje za rebričenje ECO univerzalno, Velikost držala: 12Xmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290036 12X
GTIN	4030741933240
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Napotek:

Višino konic je treba nastaviti.

Tehnični opis

Delovno območje	8 - 200 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	20; 25 mm
Os	299911 8
za širino rebrastega kolesca b	8 mm
Širina držala	12 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RAA 1×AA
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RBR 1×BL
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

