



## Orodje za rebričenje z odvzemanjem eco univerzalno, Velikost držala: 25mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290242 25
GTIN	4030741949456
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

**Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.** Nastavitev  $\emptyset$  za izdelavo s skalo za nastavljanje.

### Tehnični opis

Delovno območje	10 - 250 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	299920 9
za $\emptyset$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	8 mm
za širino rebrastega kolesca b	6 mm
za $\emptyset$ rebrastega kolesca $d_1$	25 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RGE45° BL/BR15°
za rebrast profil	RGE30° 2×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

