

HOLEX**Garnitura roto rezkarjev 8-delna, Z jeklo – groba, Karbidna trdina8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547120 8
GTIN	4067263104582
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja**, pri **mirnem teku in dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo Ø 6 mm.

Garnitura z izbranimi roto rezkarjev v najpogostejših oblikah in dimenzijah. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **jekla in jeklene litine**.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 540740 vel. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Tehnični opis

Kratica ozobja	Z jeklo
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Serija	Ozobje Z jeklo
Rezalni material	Karbidna trdina

Ø držala	6 mm
Število brusnih čepov	8
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	primerno		

Pribor

Roto rezkarZ jeklo – groba Tip A0616	540740 A0616
Roto rezkarZ jeklo – groba Tip A1020	540740 A1020
Roto rezkarZ jeklo – groba Tip A1225	540740 A1225
Roto rezkarZ jeklo – groba Tip C1225	540740 C1225
Roto rezkarZ jeklo – groba Tip D1009	540740 D1009
Roto rezkarZ jeklo – groba Tip F1225	540740 F1225
Roto rezkarZ jeklo – groba Tip G0820	540740 G0820
Roto rezkarZ jeklo – groba Tip L1020	540740 L1020