

**Stereo mikroskop z osnovo za osvetlitev od zgoraj. brez osvetlitve, Tip: M50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491753 M50
GTIN	7630003572254
Razred artikla	49B

Opis**Izvedba:**

- **Modularna paleta izdelkov in s tem optimalna prilagoditev mikroskopa uporabi.**
- **Parfokalno prilagojen optični sistem: Ostrina se z menjavo povečave ohranja.**
- **Ergonomična oblika.**
- **ESD-izvedba preprečuje poškodbe zaradi statične razelektritve.**

Petstopenjski menjalnik povečave: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Obseg dobave:

Nosilec za optiko, binokularni poševni tubus 45°, 2× okular za osebe z očali, akromatski objektiv 1,0×, stojalo, prevleka za zaščito pred prahom (antistatična).

Osnova za osvetlitev od zgoraj, vklj. z namiznim vložkom v črni/beli barvi.

Dodatni pribor:

LED-osvetlitev art. 491755 in osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

Napotek:

Upoštevajte obseg dobave, saj lahko slike izdelka nekoliko odstopajo.

Tehnični opis

Povečava	5:1
----------	-----

Optični sistem	Greenough parfokalno
Ostrina globine	13,7 mm
Ø vidnega polja	5,75 - 36,5 mm
Povečava (x-krat)	6,3 - 40
Širina noge	278 mm
Okular	10×/23B
Delovna razdalja	89,6 mm
Serijska	M
Dolžina noge	301 mm
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi