

**Stereo mikroskop z osnovo za osvetlitev od zgoraj. brez osvetlitve, Tip: M80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

491753 M80

GTIN

2050002078215

Razred artikla

49B

**Opis****Izvedba:**

- **Modularna paleta izdelkov in s tem optimalna prilagoditev mikroskopa uporabi.**
- **Parfokalno prilagojen optični sistem: Ostrina se z menjavo povečave ohranja.**
- **Ergonomična oblika.**
- **ESD-izvedba preprečuje poškodbe zaradi statične razelektritve.**

Zaskočni položaji povečave: 8 položajev, ki jih je mogoče vklopiti, za ponavljajoče se naloge.

Osnovna plošča z zaščito pred udarci.

**Obseg dobave:**

Nosilec za optiko, binokularni poševni tubus 45°, 2× okular za osebe z očali, akromatski objektiv 1,0×, stojalo, prevleka za zaščito pred prahom (antistatična).

Osnova za osvetlitev od zgoraj, vklj. z namiznim vložkom v črni/beli barvi.

**Dodatni pribor:**

LED-osvetlitev art. 491755 in osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

**Napotek:**

Upoštevajte obseg dobave, saj lahko slike izdelka nekoliko odstopajo.

**Tehnični opis**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ostrina globine   | 13,7 mm              |
| Ø vidnega polja   | 3,8 - 30,7 mm        |
| Optični sistem    | Greenough parfokalno |
| Okular            | 10×/23B              |
| Povečava          | 8:1                  |
| Povečava (x-krat) | 7,5 - 60             |
| Širina noge       | 278 mm               |
| Serijska          | M                    |
| Delovna razdalja  | 83,4 mm              |
| Dolžina noge      | 301 mm               |
| Vrsta izdelka     | Stereo mikroskopi    |