

**Stereo mikroskop z osnovo za osvetlitev od zgoraj. brez osvetlitve, Tip: M60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491753 M60
GTIN	2050002078208
Razred artikla	49B

**Opis****Izvedba:**

- **Modularna paleta izdelkov in s tem optimalna prilagoditev mikroskopa uporabi.**
- **Parfokalno prilagojen optični sistem: Ostrina se z menjavo povečave ohranja.**
- **Ergonomična oblika.**
- **ESD-izvedba preprečuje poškodbe zaradi statične razelektritve.**

Zaskočni položaji povečave: 7 položajev, ki jih je mogoče vklopiti, za ponavljajoče se naloge.

**Obseg dobave:**

Nosilec za optiko, binokularni poševni tubus 45°, 2x okular za osebe z očali, akromatski objektiv 1,0x, stojalo, prevleka za zaščito pred prahom (antistatična).

Osnova za osvetlitev od zgoraj, vklj. z namiznim vložkom v črni/beli barvi.

**Dodatni pribor:**

LED-osvetlitev art. 491755 in osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

**Napotek:**

Upoštevajte obseg dobave, saj lahko slike izdelka nekoliko odstopajo.

**Tehnični opis**

Ostrina globine	13,7 mm
-----------------	---------

Ø vidnega polja	5,75 - 36,5 mm
Delovna razdalja	89,6 mm
Povečava (x-krat)	6,3 - 40
Povečava	6:1
Okular	10×/23B
Dolžina noge	301 mm
Serijska	M
Optični sistem	Greenough parfokalno
Širina noge	278 mm
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi