

**Stereo mikroskop s stojalom z vrtljivo roko. brez osvetlitve, Tip: M50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491754 M50
GTIN	2050002078222
Razred artikla	49B

**Opis****Izvedba:**

- **Modularna paleta izdelkov in s tem optimalna prilagoditev mikroskopa uporabi.**
- **Parfokalno prilagojen optični sistem: Ostrina se z menjavo povečave ohranja.**
- **Ergonomična oblika.**
- **ESD-izvedba preprečuje poškodbe zaradi statične razelektritve.**

Petstopenjski menjalnik povečave: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

**Obseg dobave:**

Nosilec za optiko, binokularni poševni tubus 45°, 2× okular za osebe z očali, akromatski objektiv 1.0×, stojalo, prevleka za zaščito pred prahom (antistatična).

Stojalo z vrtljivo roko.

**Dodatni pribor:**

LED-osvetlitev art. 491755 in osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

**Napotek:**

Upoštevajte obseg dobave, saj lahko slike izdelka nekoliko odstopajo.

**Tehnični opis**

Dolžina noge	260 mm
--------------	--------

Ostrina globine	13,7 mm
Delovna razdalja	89,6 mm
Optični sistem	Greenough parfokalno
Povečava (x-krat)	6,3 - 40
Serijska	M
Okular	10×/23B
Ø vidnega polja	5,75 - 36,5 mm
Povečava	5:1
Širina noge	220 mm
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi