

Garant**Visoka miza, Tip: 750****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974204 750
GTIN	4062406785819
Razred artikla	9GC

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Visoka miza iz jeklenih profilov z vgrajenimi kabelskimi kanali pod mizno ploščo. Z dvema odprtinama za kable v nogah mize (primerno za šuko vtičnico). Delovna plošča in vmesna polica iz 25-milimetrске močne plošče iz bambusa, obe zaščiteni z oljem (brez sledi). Spodnja polica je višinsko nastavljiva.

Lakiranje:

Noge in osnovni okvir antracitno črna RAL 7016, **prašnata barva.**

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 1080 mm

Širina: 750 mm

Globina: 750 mm

Debelina delovne plošče: 25 mm

Višinsko nastavljiva spodnja polica: 306 - 906 mm

Tehnični opis

Višina	1080 mm
--------	---------

Širina	750 mm
Debelina delovne plošče	25 mm
Globina	750 mm
Višinsko nastavljiva spodnja polica	306 - 906 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Debelina plošče	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Pisarniške mize