


Garant**Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje $\varnothing d = 16$ mm, Navoj M \times L: M8X155****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301362 M8X155
GTIN	4062406785680
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

Tehnični opis

Navoj M	M8
Celotna dolžina L_{celotna}	155 mm
Uporabna dolžina L_1	100 mm
Zunanji $\varnothing D$	12,8 mm
\varnothing držala d	16 mm
\varnothing izvrtine D_1	8,5 mm
Trn za rezkarje	$\varnothing d = 16$ mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Podaljšek

