

**Garant****Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje  $\varnothing d = 20$  mm, Navoj M  $\times$  L:  
M10X120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301364 M10X120
GTIN	4062406785697
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

**Uporaba:**

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	120 mm
Uporabna dolžina $L_1$	60 mm
$\varnothing$ držala d	20 mm
Navoj M	M10
Zunanji $\varnothing$ D	17,8 mm
$\varnothing$ izvrtine $D_1$	10,5 mm
Trn za rezkarje	$\varnothing d = 20$ mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Podaljšek

