

**Garant****Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje Ø d = 12 mm, Navoj M × L: M6X70****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 301381 M6X70  |
| GTIN                  | 4062406786052 |
| Razred artikla        | 31Z           |

**Opis****Izvedba:**

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

**Uporaba:**

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

**Tehnični opis**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Zunanji Ø D                          | 9,8 mm     |
| Ø držala d                           | 12 mm      |
| Ø izvrtine D <sub>1</sub>            | 6,5 mm     |
| Navoj M                              | M6         |
| Celotna dolžina L <sub>celotna</sub> | 70 mm      |
| Uporabna dolžina L <sub>1</sub>      | 20 mm      |
| z notranjim hlajenjem                | da         |
| Nihanje                              | z dušenjem |
| Vrsta izdelka                        | Podaljšek  |