

Garant**Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje Ø d = 16 mm, Navoj M × L: M8X115****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301383 M8X115
GTIN	4062406786090
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

Tehnični opis

Ø izvrtine D ₁	8,5 mm
Navoj M	M8
Uporabna dolžina L ₁	60 mm
Ø držala d	16 mm
Zunanji Ø D	12,8 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	115 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Podaljšek