

**Garant****Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje Ø d = 16 mm, Navoj M × L: M8X75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301383 M8X75
GTIN	4062406786076
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

**Uporaba:**

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

**Tehnični opis**

Navoj M	M8
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	20 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub>	8,5 mm
Ø držala d	16 mm
Zunanji Ø D	12,8 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	75 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Podaljšek

