

**Garant****Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje  $\varnothing d = 25$  mm, Navoj M  $\times$  L:  
M12X125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301386 M12X125
GTIN	4062406786151
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

**Uporaba:**

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ držala d	25 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	125 mm
Zunanji $\varnothing$ D	20,8 mm
Uporabna dolžina $L_1$	60 mm
$\varnothing$ izvrtine $D_1$	12,5 mm
Navoj M	M12
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Podaljšek

