


Garant

Nakrčevalna vpenjalna glava S 4 izvrtinami za hladilni kanal, ponikljana, SK 40 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302261 20
GTIN	4062406786953
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Izvedba Premium: ponikljana izvedba s 4 izvrtinami za **hladilne kanale**, ki se lahko zaprejo. Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja (dolžina nastavljanja 10 mm).

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerna za induktivne, kontaktne nakrčevalne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Obseg dobave:

4 vijaki za šobe M3.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Izvrtina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm

Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	42 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava