


**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava S 4 izvrtinami za hladilni kanal, ponikljana, HSK-A 63 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308194 12
GTIN	4062406786991
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Premium izvedba: ponikljana izvedba s 4 izvrtinami **za hladilne kanale, ki se lahko zaprejo.**  
Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja (dolžina nastavljanja 10 mm).

**Uporaba:**

- **Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6.**
- **Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.**

**Obseg dobave:**

Pri glavah z vzdolžnim pomikanjem vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine (od Ø vpenjanja D<sub>1</sub> 6 mm).

4 vijaki za šobe M3.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410 – 302416, naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.

**Tehnični opis**

Izvrtina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Previsna dolžina A	120 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	12 mm
$\varnothing D_2$	24 mm
Zunanji $\varnothing D$	32 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava