

**ALBRECHT**

Präzisions Spannfutter

**Mikro podaljšek precizne vpenjalne glave s cilindričnim držalom, Vpenjalna širina: 1-6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Razred artikla	34F

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Držala prenapeta. Standardno z izvrtino RFID/ Balluffchip. Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

**Prednosti:**

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, Vpenjalne stročnice GARANT art. 309563, Vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572 – 309573.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	150 mm
L <sub>1</sub>	67 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Zev ključa SW	19 mm
Ø d	20 mm

z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava