



## ER-vpenjalna matica CENTRO P HDC, Tip HDC za ER: 32HDC



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Razred artikla	34F

### Opis

#### Izvedba:

**Mini** = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.

**MiniVitka** = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.

**Stožčasta** = vse velikosti s **C**.

**standardna** = vse druge velikosti.

S trapeznim finim navojem za velike vpenjalne sile. Posebno dolgo dvojno vodenje za natančno centriranje ER-vpenjalne matice. Kroglično uležajena vpenjalna matica za večje zatezne momente.

#### Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

#### Dodatni pribor:

Precizna ER-vpenjalna stročnica art. 308981 – 308986, HP art. 309376 – 309378 in za Vpenjalne stročnice za navojni sveder art. 309414; 309418, ključ s polžem HDC art. 309754; 309756.

#### Napotek:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne vpenjalne trne za ER-stročnice CENTRO P.

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm  
Celotna dolžina L: 27 mm  
Zunanji Ø D: 53 mm  
maksimalni zatezni moment: 180 Nm  
Navoj: Tr42×1

## Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 20 mm
Zunanji Ø D	53 mm
maksimalni zatezni moment	180 Nm
Celotna dolžina L	27 mm
Navoj	Tr42×1
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice