

SIMTEK simturnMAX**Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, desni, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Razred artikla	24V

Opis**Izvedba:**

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

f	1,95 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Ø D	4 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	0,16 mm
Radij R	0,15 mm
Oznaka proizvajalca	AHC2CBN8
Uporabna dolžina	20,3 mm
Značilnost blagovnega imena	$L_2 = 20,3$ mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		

mokro min.	primerno
suho	primerno
Zrak	primerno