

Garant GRIDLINE

Delovni voziček ESD, 20×16G, Število predalov: 8**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971750 8
GTIN	4062406783853
Razred artikla	9GD

Opis**Izvedba:**

Delavniški voziček, **ESD-prevoden**, po DIN EN 61340-5-1. Odlagalna polica iz prašno lakirane, prevodne pločevine in dodatna prevodna odlagalna polica s predali za majhne predmete ter držalom za pločevinko iz poliamida, odporna na praske in prijazna do površin. **Električno prevodna kolesa** s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, tiho tekalno površino, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Uporaba:

Primerno za uporabo v območjih EPA s prevodno talno oblogo. Ozemljitev poteka prek koles, ločen ozemljitveni priključek ni potreben. Vsi plastični deli so prevodni, da se prepreči naboj na površinah.

Standard:

DIN EN 61340-5-1.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Širina	800 mm
Globina	500 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Uporabna površina predalov v G	20×16
Masa	78 kg
Uporabna globina predalov v G	16
Višina	1000 mm
Uporabna globina predalov	400 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Nosilnost predalov/polic	40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×16G
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

