

Garant**Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, Tip: 20/2****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 274171 20/2 |
| GTIN | 4062406790318 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275000 – 275015.

Uporaba:

Za zarezovalno struženje od premera $D_{\min} = 14$ mm.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

| | |
|--|-------------------------------|
| Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min} | 16 mm |
| Prevesna dolžina L_1 odmaknjenih držal | 30 mm |
| t_{\max} za notranjo obdelavo | 3 mm |
| Širina zareze w | 1,5 mm |
| \varnothing držala D_s | 20 mm |
| Celotna dolžina L | 88 mm |
| Področje uporabe | radialno notranje zarezovanje |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Sistemski ključ | da |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje