

**Garant****Nož za notranje zarezovalno struženje, desni, Tip: 20/2****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 274170 20/2   |
| GTIN                  | 4062406785475 |
| Razred artikla        | 21U           |

**Opis****Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275000 – 275015.

**Uporaba:**

Za zarezovalno struženje od premera  $D_{\min} = 14$  mm.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Tehnični opis**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Celotna dolžina L                              | 88 mm                         |
| $t_{\max}$ za notranjo obdelavo                | 3 mm                          |
| Širina zareze w                                | 1,5 mm                        |
| Prevesna dolžina $L_1$ odmaknjenih držal       | 30 mm                         |
| Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$ | 16 mm                         |
| $\varnothing$ držala $D_s$                     | 20 mm                         |
| Področje uporabe                               | radialno notranje zarezovanje |
| Vrsta uporabe                                  | desni                         |
| z notranjim hlajenjem                          | da                            |
| Sistemski ključ                                | da                            |
| možnost aksialnega zarezovanja                 | ne                            |

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje