

**Garant****Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, Tip: 25/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274171 25/2
GTIN	4062406790332
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275000 – 275015.

**Uporaba:**

Za zarezovalno struženje od premera  $D_{\min} = 14$  mm.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	1,5 mm
Celotna dolžina L	103 mm
$t_{\max}$ za notranjo obdelavo	5 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	25 mm
Prevesna dolžina $L_1$ odmaknjenih držal	40 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	20 mm
Področje uporabe	radialno notranje zarezovanje
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Sistemski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje